

## Колекторна плоча VABM-B10-30S-N12-6

Номер на част: 8026390

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                     | Стойност                        |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Размер на растерната решетка       | 32 mm                           |
| Монтажно положение                 | произволно                      |
| Макс. брой места за разпределители | 6                               |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 2 - умерена опасност от корозия |
| Сертификат за LABS                 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Тегло на продукта                  | 1776 g                          |
| Начин на закрепване                | с отвор                         |
| Пневматична връзка 1               | 1/2 NPT                         |
| Пневматична връзка 3               | 1/2 NPT                         |
| Пневматична връзка 5               | 1/2 NPT                         |
| Указание за материала              | Съответствие с RoHS             |
| Материал на шината                 | Алуминиева ковка сплав          |