

Колекторна плоча VABM-B10-30S-G12-6-P3

Номер на част: 8026417

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на растерната решетка	32 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. брой места за разпределители	6
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	1533 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	G1/2
Пневматична връзка 3	G1/2
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шината	Алуминиева ковка сплав