

Бобина
VACN-N-A1-3A
Номер на част: 8029135

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на задействане	електрическо
Монтажно положение	произволно
Продължителност на включване	100%
Клас на изолация	F
Клас на изолация на емайлирания проводник	F
Характеристики на бобината	230 V AC: 50 Hz, пускова мощност 6,2 VA, задържаща мощност 3,7 VA 230 V AC: 60 Hz, пускова мощност 4,9 VA, задържаща мощност 2,9 VA
Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV
Степен на замърсяване	3
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Морска класификация	вж. сертификата
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Орган, издаващ сертификати	DNV TAA000011J
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Тегло на продукта	95 g
Електрическо присъединяване	Форма A съгласно DIN EN 175301-803
Начин на закрепване	с гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Пластмаса Стомана
Материал щекерни контакти	Месинг
Материал намотка	Мед