

**T-съединител**  
**NPFC-T-2G14-R14-FMF**  
Номер на част: 8030247

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                     | Стойност                                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Материал на резбовото съединение   | Месинг, никелиран                               |
| Размер на опаковката               | 10                                              |
| Работно налягане                   | -0.95 бар...50 бар                              |
| Работен флуид                      | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:--] |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 1 - ниска опасност от корозия                   |
| Сертификат за LABS                 | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Температура на околната среда      | -20 °C...150 °C                                 |
| Тегло на продукта                  | 44.4 g                                          |
| Пневматична връзка 1               | G1/4                                            |
| Пневматична връзка 2               | R1/4                                            |
| Указание за материала              | Съответствие с RoHS                             |