

Бобина VACF-B-B2-16B

Номер на част: 8030806

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Съответства на стандарта	IEC 61010-1
Продължителност на включване	100%
Клас на изолация	Н
Характеристики на бобината	110/120 V AC: 50/60 Hz, пускова мощност 4,4 VA, задържаща мощност 3,3 VA
Устойчивост на импулсно напрежение	2.5 kV
Степен на замърсяване	3
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Одобрение	с UL us - Recognized (OL)
Морска класификация	вж. сертификата
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Орган, издаващ сертификати	DNVGL-TAA000011J UL MH18122
Ограничение на температурата на околната среда и на флуида	-20 - 50 °C
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-20 °C...50 °C
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Тегло на продукта	52.3 g
Електрическо присъединяване	Форма В съгласно промишлен стандарт (11 mm)
Начин на закрепване	с гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	POLYAMID Стомана
Материал бобина	Мед Стомана Термопластмаса
Материал намотка	Мед