

Бобина
VACF-A-A1-5
Номер на част: 8030821

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Съответства на стандарта	IEC 61010-1
Продължителност на включване	100%
Клас на изолация	H
Характеристики на бобината	12 V DC: 2,8 W
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Одобрение	с UL us - Recognized (OL)
Морска класификация	вж. сертификата
Орган, издаващ сертификати	DNVGL-TAA000011J UL MH18122
Ограничение на температурата на околната среда и на флуида	-20 - 50 °C
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-20 °C...50 °C
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Тегло на продукта	83.1 g
Електрическо присъединяване	Форма А съгласно EN 175301-803
Начин на закрепване	с гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	POLYAMID Стомана
Материал бобина	Мед Стомана Термопластмаса
Материал намотка	Мед