


Разпределител с лост VMEF-STC-M32-M-N14

Номер на част: 8031334

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	3/2 затворен моностабилен
Начин на задействане	механично
Монтажна ширина	20 mm
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	870 l/min
Пневматична работна връзка	1/4 NPT
Работно налягане	0.35 MPa...1 MPa 3.5 бар...10 бар
Конструктивна структура	Седло тарелка
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Номинален диаметър	6 mm
Указание за използване	да не се използва като механичен упор
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Вид управление	предуправляем
Захранване с управляващ въздух	вътрешно
Посока на потока	реверсивна
Припокриване	Нулево припокриване
Управляващо налягане	0.35 MPa...1 MPa 3.5 бар...10 бар 50.75 psi...145 psi
Макс. честота на превключване	3 Hz
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Сила на задействане	14 Б

Характеристика	Стойност
Тегло на продукта	124 g
Начин на закрепване	с отвор
Връзка за управляващ въздух 12/14	M5
Пневматична връзка 1	1/4 NPT
Пневматична връзка 2	1/4 NPT
Пневматична връзка 3	1/4 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	Подсилен с POLYAMID
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева деформируема сплав, анодирана