

Крайна плоча VABE-S1-2LZ-N34

Номер на част: 8032665

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажна ширина	44 mm
Функция отработен въздух	чрез дроселираща плоча
Въз основа на стандарт	ISO 5599-1
Работно налягане	0 МПа...1 МПа 0 бар...10 бар
Годност за работа с вакуум	да
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-20 °C...60 °C
Температура на флуида	-10 °C...50 °C
Управляващ флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на околната среда	-10 °C...50 °C
Тегло на продукта	360 g
Начин на закрепване	с отвор за винт M6
Връзка за управляващ въздух 12/14	1/4 NPT
Пневматична връзка 1	3/4 NPT
Пневматична връзка 3	3/4 NPT
Пневматична връзка 5	3/4 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на крайната плоча	Алуминиева отливка под налягане