


Присъединителна плоча VMPAL-AP-20-RV

Номер на част: 8034561

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажна ширина	20 mm
Ширина	21.2 mm
Дължина	107.3 mm
Размер на растерната решетка	21.2 mm
Интегрирана функция	Обратен клапан
Макс. брой места за разпределители	1
Посока на потока	не е реверсивна
Структура на вентилен остров	Могат да се смесват различни размери на разпределители
Работно налягане	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 бар...10 бар
Управляващо налягане	0.3 MPa...0.8 MPa 3 бар...8 бар
Годност за работа с вакуум	не
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	50 g
Пневматична връзка 2	за патрон 18 mm
Пневматична връзка 4	за патрон 18 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Подсилен с POLYAMID