


Отвор на разпределителен шкаф NEFU-D12G4-D12DG4

Номер на част: 8040459

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Съответства на стандарта	EN 61076-2-101
Начин на закрепване	завит надолу
Електрическо присъединяване 1	Куплунг прав, M12x1, 4-полюсен, D-кодиран
Електрическо присъединяване 2	Куплунг прав, M12x1, 4-полюсен, D-кодиран
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Допустим ток при 40°C	4 A
Устойчивост на импулсно напрежение	0.8 kV
Характеристики на предаване	Съгласно категория 5, EN 50173, клас D Съгласно категория 5, ISO/IEC 11801, клас D
Клас защита	IP65 IP67
Температура на околната среда	-25 °C...85 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Материал на тялото	Месинг, никелиран
Цвят на тялото	сребрист
Материал щекерни контакти	Месинг златно покритие