

**Бобина**  
**VACC-S18-120-A1-1A**  
Номер на част: 8040890

**FESTO**



**Техническа информация**

| Характеристика                         | Стойност                                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Начин на задействане                   | електрическо                               |
| Монтажно положение                     | произволно                                 |
| Индикация за положение на превключване | не                                         |
| Продължителност на включване           | 100%                                       |
| Клас на изолация                       | H                                          |
| Характеристики на бобината             | 24 V AC: 50/60 Hz, мощност 12,0 VA         |
| Допустими колебания на напрежението    | -15 %/+10 %                                |
| Клас на устойчивост на корозия KBK     | 4 - особено висока опасност от корозия     |
| Сертификат за LABS                     | VDMA24364 зона III                         |
| Клас защита                            | IP65                                       |
| Температура на околната среда          | -20 °C...60 °C                             |
| Тегло на продукта                      | 530 g                                      |
| Електрическо присъединяване            | Форма A<br>Щекер<br>съгласно EN 175301-803 |
| Указание за материала                  | Съответствие с RoHS                        |
| Материал бобина                        | POLYAMID<br>Стомана                        |