


Присъединителна плоча VABS-K1-7B-12-M5-P

Номер на част: 8047064

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	1.2 mm
Размер на разпределителя	7 mm
Връзка за флуиди	Вътрешна резба M5
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Посока на присъединяване долу
Посока на потока	реверсивна
Работен флуид	Течни флуиди Газообразни флуиди
Указание за работен/управляващ флуид	Съблюдаване на устойчивостта на материалите, които са в контакт с флуида
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на флуида	0 °C...50 °C
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Макс. въртящ момент на затягане, закрепване на разпределител	0.15 Nm
Макс. въртящ момент на затягане, съединение	0.6 Nm
Тегло на продукта	3.3 g
Начин на закрепване на присъединителна плоча	с отвор
Начин на закрепване на разпределителя	с вътрешна резба
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	PEEK
Материал на резбовата втулка	високолегирана стомана, неръждаема