

Обратен клапан VABF-L1-14-H2

Номер на част: 8047365

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на разпределителя	14 mm
Функция на разпределител	отблокираща се възвратна функция
Работно налягане	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 бар...8 бар
Одобрение	с UL us - Recognized (OL)
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-5 °C...60 °C
Тегло на продукта	1 g
Начин на закрепване	валцуване
Указание за материала	Съответствие с RoHS