

Въртящ разпределител с лост и чупещо рамо VMEF-VLT-M32-M-G14

Номер на част: 8048976

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	3/2 моностабилен
Начин на задействане	механично
Монтажна ширина	20 mm
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	870 l/min
Пневматична работна връзка	G1/4
Работно налягане	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 бар...10 бар
Конструктивна структура	Въртящо задвижване Седло тарелка
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Номинален диаметър	6 mm
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Вид управление	директно
Посока на потока	реверсивна
Припокриване	Нулево припокриване
Макс. скорост на задействане при странично задействане	1 m/s
Макс. честота на превключване	2.5 Hz
Ъгъл на гърбица	45 градус
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Указание за температурата на околната среда	Топлинно въздействие върху износването
Момент на задействане	1.2 Nm
Тегло на продукта	178 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/4

Характеристика	Стойност
Пневматична връзка 3	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	Подсилен с POLYAMID
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева деформируема сплав, анодирана