


Паралелен модул EAMM-U-86-D60-58AA-102

Номер на част: 8058981

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	86
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	5000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	175 kgmm ²
Момент на празен ход на задвижването	0.25 Nm
Предаваем въртящ момент	9.5 Nm
Тегло на продукта	2500 g
Код на интерфейс актуатор	D60
Код на интерфейс мотор In	58AA
Указание за материала	Съответствие с RoHS