

Куплунг тип "бърза връзка" NPHS-D6-P-G12F

Номер на част: 8059273

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	10.5 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 бар...12 бар -13.775 psi...174 psi
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	1008 l/min...2050 l/min
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778	1092.7 l/min...2222.2 l/min
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	122 g
Пневматична връзка 1	Вътрешна резба G1/2
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на пружината	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на тялото	Месинг, никелиран
Материал на резбови елемент	Месинг, никелиран
Материал вътрешен пръстен	POM
Материал сачма	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на щифтовете	високолегирана стомана неръждаема
Материал на тялото на вентил	Месинг
Материал отблораща втулка	POM PP високолегирана стомана неръждаема