

Куплунг тип "бърза връзка" NPHS-D6-M-G38

Номер на част: 8059276

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	10 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 бар...12 бар -13.775 psi...174 psi
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	2000 l/min...2100 l/min
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778	2168 l/min...2276.4 l/min
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Номинален въртящ момент на затягане	15 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 20 %
Тегло на продукта	179 g
Пневматична връзка 1	Външна резба G3/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на пружината	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на тялото	Месинг, никелиран
Материал на уплътнението на резбата	Алуминий HNBR
Материал на резбови елемент	Месинг, никелиран
Материал на втулката	Алуминиева ковка сплав безцветен анодиран
Материал вътрешен пръстен	Месинг
Материал сачма	високолегирана стомана, неръждаема
Материал отблокираща втулка	Месинг, никелиран