


## Аксиален модул EAMM-A-L27-58AA

Номер на част: 8063448

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                  | Стойност                |
|---------------------------------|-------------------------|
| Номинална дължина               | 22.1 mm                 |
| Монтажно положение              | произволно              |
| Макс. обороти                   | 10000 1/мин             |
| Сертификат за LABS              | VDMA24364-B2-L          |
| Температура на лагера           | -25 °C...60 °C          |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 %                |
| Клас защита                     | IP40                    |
| Температура на околната среда   | -10 °C...60 °C          |
| Масов инерционен момент         | 0.355 kgmm <sup>2</sup> |
| Предаваем въртящ момент         | 2 Nm                    |
| Тегло на продукта               | 194 g                   |
| Код на интерфейс актуатор       | L27                     |
| Код на интерфейс мотор In       | 58AA                    |
| Указание за материала           | Съответствие с RoHS     |