


Аксиален модул EAMM-A-L27-50GA

Номер на част: 8063454

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	26.6 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	10000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	0.45 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	2 Nm
Тегло на продукта	249 g
Код на интерфейс актуатор	L27
Код на интерфейс мотор In	50GA
Указание за материала	Съответствие с RoHS