


## Аксиален модул EAMM-A-L48-75GA

Номер на част: 8063484

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                  | Стойност             |
|---------------------------------|----------------------|
| Номинална дължина               | 74.4 mm              |
| Монтажно положение              | произволно           |
| Макс. обороти                   | 6000 1/мин           |
| Сертификат за LABS              | VDMA24364-B2-L       |
| Температура на лагера           | -25 °C...60 °C       |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 %             |
| Клас защита                     | IP40                 |
| Температура на околната среда   | -10 °C...60 °C       |
| Масов инерционен момент         | 39 kgmm <sup>2</sup> |
| Предаваем въртящ момент         | 17 Nm                |
| Тегло на продукта               | 780 g                |
| Код на интерфейс актуатор       | L48                  |
| Код на интерфейс мотор In       | 75GA                 |
| Указание за материала           | Съответствие с RoHS  |