

Електронен модул VMPA14-FB-EMG-8

Номер на част: 8066765

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Диагностика	Ниско напрежение разпределители
Макс. брой места за разпределители	4
Максимален брой бобини на разпределители	8
Вътрешна консумация на ток при товарно напрежение	23 mA
Консумация на вътрешен ток при работно напрежение	8 mA
Номинален начален пусков ток на всяка бобина	58 mA до 24 ms
Номинален ток при намаляване на тока	9 mA след 24 ms
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия (в монтирано състояние)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	30 g
Материал на тялото	POM
Указание за материала	Съответствие с RoHS