

Електронен модул VMPA14-MPM-EMM-8

Номер на част: 8066769

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Макс. брой места за разпределители	4
Максимален брой бобини на разпределители	8
Номинален начален пусков ток на всяка бобина	80 mA до 25 ms
Номинален ток при намаляване на тока	25 mA след 25 ms
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия (в монтирано състояние)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	30 g
Материал на тялото	POM
Указание за материала	Съответствие с RoHS