


Профилно закрепване DAMH-L8-20-P-1

Номер на част: 8069009

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	20
Монтажно положение	произволно
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Тегло на продукта	169 g
Начин на закрепване	Директно закрепване през отвор
Указание за материала	Съответствие с RoHS без мед
Материал на държача	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на винтовете	Стомана, поцинкована