

Профилно закрепване DAMH-L8-25-PL-1

Номер на част: 8069014

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	25
Монтажно положение	произволно
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Тегло на продукта	99 g
Начин на закрепване	Директно закрепване през отвор
Указание за материала	Съответствие с RoHS без мед
Материал на държача	Алуминиева ковка сплав, анодирана
Материал на втулката	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на гайките	Стомана, поцинкована
Материал на винтовете	Стомана, поцинкована