

Контролен панел CDSB-A1

Номер на част: 8070984

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Макс. дължина на проводника	3 m
Потребителска памет	3 GB
Дисплей	TFT цвят
Характеристики на дисплея	Touch Screen
Размер на дисплея	1,77"
Диапазон на работното напрежение DC	4.5 V...5.5 V
Разделителна способност на дисплея	128x160 пиксела
Одобрение	RCM Mark
Маркировка KC	KC-EMV
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	макс. 95 % при 60 °C без кондензация
Клас защита	IP20
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Тегло на продукта	36.6 g
USB интерфейс, технология на присъединяване	USB 2.0 тип B mini
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Подсилен с PA6
Област на приложение	Само с CMMT, CPX-E-CEC
Размери Ш x Д x В	50 mm x 45 mm x 19,6 mm