

Свързващ панел VABS-S7-BE-BS-G14-VDE2

Номер на част: 8072668

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Работно налягане	0 МПа...1 МПа 0 бар...10 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP54 IP65
Указание относно класа на защита	IP54 за вентилационна защита с лабиринт (напр. VABD-D3-L) IP65 за вентилационна защита с уплътнителен пръстен (напр. VABD-D3-SN)
Тегло на продукта	362 g
Начин на закрепване	с отвор и винт
Връзка за управляващ въздух 1/2	G1/4
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	VDI/VDE 3847 (NAMUR)
Пневматична връзка 3	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Анодиран алуминий
Материал на уплътненията	NBR