

# Вакуумен засмуквател OGVM-50-S-N-G14F

Номер на част: 8073818

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                   | Стойност                                                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Компенсатор на височина смукателна чаша с държач | 5 mm                                                        |
| Мин. радиус на заготовката                       | 45 mm                                                       |
| Номинален диаметър                               | 7 mm                                                        |
| Диаметър на смукателната чаша с държач           | 50 mm                                                       |
| Обем на смукателната чаша с държач               | 8.4 cm <sup>3</sup>                                         |
| Присъединителна позиция                          | горно                                                       |
| Монтажно положение                               | произволно                                                  |
| Форма на смукателната чаша с държач              | Кръгъл, плосък                                              |
| Работно налягане                                 | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 бар...0 бар<br>-13.775 psi...0 psi |
| Номинално работно налягане                       | -60 kPa<br>-0.6 бар                                         |
| Работен флуид                                    | атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]          |
| Клас на устойчивост на корозия KBK               | 2 - умерена опасност от корозия                             |
| Сертификат за LABS                               | VDMA24364-A1-L                                              |
| Температура на околната среда                    | -20 °C...80 °C                                              |
| Сила на задържане при номинално работно налягане | 90 Б                                                        |
| Напречна сила при номинално работно налягане     | 64 Б                                                        |
| Тегло на продукта                                | 30 g                                                        |
| Начин на закрепване                              | чрез връзка за вакуум                                       |
| Връзка за вакуум                                 | Вътрешна резба G1/4                                         |
| Цвят                                             | черен                                                       |
| Твърдост по Шор                                  | 60 +/- 5                                                    |
| Материал резбова шийка                           | Алуминиева ковка сплав                                      |
| Указание за материала                            | Съответствие с RoHS                                         |
| Материал на смукателната чаша с държач           | NBR                                                         |