

## Демпфер DYEF-G8-M14-Y1

Номер на част: 8073908

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                          | Стойност                                                                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Размер                                  | M14                                                                           |
| Ход                                     | 1.2 mm                                                                        |
| Демпфериране                            | еластични демпферни пръстени/планки от двете страни без метален фиксиран упор |
| Монтажно положение                      | произволно                                                                    |
| Разпознаване на позиция                 | без                                                                           |
| Макс. скорост в момента на удара        | 0.8 m/s                                                                       |
| Клас на устойчивост на корозия KBK      | 2 - умерена опасност от корозия                                               |
| Сертификат за LABS                      | VDMA24364-B2-L                                                                |
| Температура на околната среда           | -10 °C...60 °C                                                                |
| Дължина на демпфиране                   | 1.2 mm                                                                        |
| Макс. въртящ момент на затягане         | 8 Nm                                                                          |
| Макс. консумация на енергия за един ход | 0.45 J                                                                        |
| Тегло на продукта                       | 136.5 g                                                                       |
| Начин на закрепване                     | с резбова втулка                                                              |
| Указание за материала                   | Съответствие с RoHS                                                           |
| Материал на уплътненията                | NBR                                                                           |
| Материал на тялото                      | високолегирана стомана                                                        |