


Шина
VABM-P7-18MB-G18-M5-4
Номер на част: 8076387

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на растерната решетка	18 mm
Конструктивна структура	Посока на присъединяване долу
Макс. брой места за разпределители	4
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Макс. въртящ момент на затягане, закрепване на разпределител	0.6 Nm
Тегло на продукта	180 g
Пневматична връзка 1	G1/8
Пневматична връзка 2	M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шината	Алуминиева ковка сплав