

## Адаптор комплект DHAA-G-R3-25-B19-32

Номер на част: 8079196

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                     | Стойност                          |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Размер                             | 25                                |
| Монтажно положение                 | произволно                        |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 2 - умерена опасност от корозия   |
| Сертификат за LABS                 | VDMA24364-B2-L                    |
| Температура на околната среда      | 0 °C...50 °C                      |
| Тегло на продукта                  | 65 g                              |
| Начин на закрепване                | с вътрешна резба                  |
| Материал на адапторната плоча      | Алуминиева ковка сплав, анодирана |
| Материал на винтовете              | Стомана, поцинкована              |