


Портал УХМФ-1

Номер на част: 8082252

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Необходимо е монтажните повърхности да бъдат равни	0.1 mm/m
Монтажно положение	хоризонтално
Конструктивна структура	Система на портала с електрически задвижващи модули
Продължителност на включване	100%
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 %
Температура на околната среда	10 °C...45 °C
Интервал на сервисна поддръжка	2500 Km
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на адапторната плоча	Алуминий, анодиран
Материал на крепежния винел	Алуминий, анодиран Стомана, цинкувана
Материал на кабеловодещите вериги	Подсилен с POLYAMID