

V-образна проходна сачма VAVC-F7-B-V30-11/2"

Номер на част: 8083055

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър DN	40
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Тегло на продукта	440.9 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на спирателния елемент	Лята неръждаема стомана