

V-образна проходна сачма VAVC-F7-B-V60-3/8"

Номер на част: 8083061

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър DN	10
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Тегло на продукта	37.2 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на спирателния елемент	Лята неръждаема стомана