


**Шина**  
**VABM-P6-15M-G18-M5-4**  
Номер на част: 8083543

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                                               | Стойност                           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Размер на растерната решетка                                 | 15 mm                              |
| Конструктивна структура                                      | Посока на присъединяване от страни |
| Макс. брой места за разпределители                           | 4                                  |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                           | 2 - умерена опасност от корозия    |
| Сертификат за LABS                                           | VDMA24364-B2-L                     |
| Макс. въртящ момент на затягане, закрепване на разпределител | 0.6 Nm                             |
| Тегло на продукта                                            | 140 g                              |
| Пневматична връзка 1                                         | G1/8                               |
| Пневматична връзка 2                                         | M5                                 |
| Указание за материала                                        | Съответствие с RoHS                |
| Материал на шината                                           | Алуминиева ковка сплав             |