

Бутално задвижване DFPK-46-17-D-V4

Номер на част: 8083962

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен размер серво задвижване	46
Ход	17 mm
Монтажно положение	произволно
Разпознаване на позиция	с механично показание
Управляваща функция	Двойнодействащ
Работно налягане	0.5 MPa...1 MPa 5 бар...10 бар 72.5 psi...145 psi
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата относно взривозащитата ЕС (ATEX)
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите за взривозащита EX на Обединеното кралство
Сертификат за взривозащита извън ЕС	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 1 (UKEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 21 (UKEX) Зона 22 (ATEX)
Категория ATEX, газ	II 2G
Категория ATEX, прах	II 2D
Начин на взривозащита, газ	Ex h IIC T6...T4 Gb
Начин на взривозащита, прах	Ex h IIIC T80°C...T120°C Db
Ex-температура на околната среда	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Клас защита	IP65 IP67 IP69K
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Тегло на продукта	1210 g
Пневматична връзка	Вътрешна резба G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS

Характеристика	Стойност
Материал на капака	Лята неръждаема стомана
Материал на уплътненията	FPM
Материал на тялото	Лята неръждаема стомана
Номер на материала на тялото	1.4408
Материал на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема