


Редуктор EMGA-60-A-G3-60P

Номер на част: 8085344

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на фланеца редуктор	60 mm
Размер на фланец, мотор	60 mm
Странична хлабина	0.27 градус
Вид редуктор	Ъглов редуктор
Предавателно число	3:1
Макс. обороти на задвижването	13000 1/мин
Работна температура редуктор	-25 °C...90 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас защита	IP54
Непрекъснат изходен въртящ момент	14 Nm
Масов инерционен момент редуктор	0.394 kgcm ²
Макс. въртящ момент на изхода	22 Nm
Макс. коефициент на полезно действие	95 %
Устойчивост на усукване	2 Nm/arcmin
Тегло на продукта	1700 g
Интерфейс изход на редуктора	60G
Интерфейс редуктор задвижване	60P
Указание за материала	Съответствие с RoHS