


Регулатор на налягане VRPA-CM-T14-E

Номер на част: 8086006

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване с характеристики на обратен поток
Пневматична връзка 1	QS-1/4
Пневматична връзка 2	QS-1/4
Начин на закрепване	с отвор
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	95 l/min
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Материал на тялото	PBT
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Монтажно положение	произволно
Начин на задействане	ръчен
Елемент за настройка	Въртящ бутон със заключване
Индикатор за налягане	с манометър
Диапазон на регулиране на налягането	0.1 MPa...0.8 MPa 1 бар...8 бар 14.5 psi...116 psi
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Категория чистота на помещението	Клас 4 съгласно ISO 14644-1
Тегло на продукта	23 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на статичните уплътнения	NBR