

Регулатор на налягане VRPA-LM-R18-Q8

Номер на част: 8086011

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване с характеристики на обратен поток
Пневматична връзка 1	R1/8
Пневматична връзка 2	QS-8
Начин на закрепване	завинтване
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	110 l/min
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Материал на тялото	PBT
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Монтажно положение	произволно
Начин на задействане	ръчен
Вид на уплътнението на резбовата шийка	Покритие
Елемент за настройка	Въртящ бутон със заключване
Възможност за въртене	360 deg/не се допуска постоянно завъртане
Индикатор за налягане	с манометър
Диапазон на регулиране на налягането	0.1 MPa...0.8 MPa 1 бар...8 бар 14.5 psi...116 psi
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Категория чистота на помещението	Клас 4 съгласно ISO 14644-1
Тегло на продукта	31 g
Материал резбова шийка	Месинг, никелиран
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътнението на резбата	PTFE
Материал на статичните уплътнения	NBR