


Аксиален модул EAMM-A-T42-60RA

Номер на част: 8092264

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	49 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	8000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	3.2 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	10 Nm
Тегло на продукта	348 g
Код на интерфейс актуатор	T42
Код на интерфейс мотор In	60RA
Указание за материала	Съответствие с RoHS