


Стоп-цилиндър DFST-32-20-D-Y4-A-G2

Номер на част: 8093005

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	20 mm
Ø на буталото	32 mm
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни Демпфер регулируем отпред
Монтажно положение	вертикално
Начин на функциониране	двойнодействащ
Конструктивна структура	Бутален прът с лост с чупещо рамо
Разпознаване на позиция	за датчик
Проверка на положението на лоста с чупещо рамо	за индуктивни сензорни елементи
Защита срещу превъртане/водач	Водеща шина
Работно налягане	0.2 MPa...1 MPa 2 бар...10 бар
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	5 °C...60 °C
Дължина на демпфиране	14 mm
Допустима сила на удар върху изкарания бутален прът	1000 Б
Тегло на продукта	750 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка	G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	Алуминиева отливка под налягане
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав
Материал на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема
Материал ролка	POM