

Приставка за монтаж върху шина SAFM-X4-H

Номер на част: 8095158

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	29 mm
Височина	4,2 mm
Дължина	169 mm
Конструкция	Изпълнение X4 за крепежна шина
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-40 °C...85 °C
Температура на околната среда	-40 °C...85 °C
Тегло на продукта	38 g
Начин на закрепване	фиксиране с щракване
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на адапторната плоча	високолегирана стомана, неръждаема