

Свързка VABD-B14-P1-G18

Номер на част: 8099850

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Работно налягане	1.5 бар...10 бар
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:--]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-20 °C...60 °C
Температура на флуида	-20 °C...60 °C
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Тегло на продукта	26 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Алуминиева ковка сплав