

Бобина VACN-N-R4-1

Номер на част: 8104527

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на задействане	електрическо
Монтажно положение	произволно
Съответства на стандарта	DESINA
Индикатор за състояние на сигнала	Светодиод
Продължителност на включване	100%
Клас на изолация	F
Клас на изолация на емайлирания проводник	H
Характеристики на бобината	24 V DC: 2,7 W
Степен на замърсяване	3
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Тегло на продукта	100 g
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Щекер
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	M12x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-101
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	4
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	Блокировка винтова
Начин на закрепване	с гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Пластмаса
Материал бобина	Термореактивна пластмаса Мед Стомана
Материал намотка	Мед