

## Аксиален модул EAMM-A-P8-38A-60RA

Номер на част: 8105914

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                  | Стойност            |
|---------------------------------|---------------------|
| Монтажно положение              | произволно          |
| Сертификат за LABS              | VDMA24364-B2-L      |
| Температура на лагера           | -25 °C...60 °C      |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 %            |
| Клас защита                     | IP40                |
| Температура на околната среда   | -10 °C...60 °C      |
| Предаваем въртящ момент         | 12.5 Nm             |
| Тегло на продукта               | 149 g               |
| Код на интерфейс актуатор       | P8-38A              |
| Код на интерфейс мотор In       | 60RA                |
| Указание за материала           | Съответствие с RoHS |