


Аксиален модул EAMM-A-D40-70AA

Номер на част: 8105952

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Предаваем въртящ момент	12.5 Nm
Тегло на продукта	443 g
Код на интерфейс актуатор	D40
Код на интерфейс мотор In	70AA 70AB
Указание за материала	Съответствие с RoHS