

Датчик
SDBF-FAS-1L-PU-K-0.5-N-M8
Номер на част: 8106572

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструкция	за кръгъл жлеб
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Измервана величина	Позиция
Принцип на измерване	магниторезистивен
Температура на околната среда	-4 AF...176 AF
Комутационен изход	PNP
Функция на превключващ елемент	Нормално отворен контакт
Време за включване	4 µs
Макс. изходен ток	200 mA
Макс. мощност на превключване DC	4.8 C
Спад на напрежението	1 V
Устойчивост на късо съединение	да
Диапазон на работното напрежение DC	6 V...24 V
Защита от неправилна полярност	да
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Кабел с куплунг
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	M8x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-104
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	3
Посока на изхода връзка	надлъжно
Цвят на кабелната обвивка	черен
Материал на кабелната обвивка	PVC
Начин на закрепване	завит надолу Може да се постави по дължина в канал
Монтажно положение	произволно
Цвят на тялото	прозрачен
Индикатор за състояние на превключване	Светодиод
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите	-20 °C...80 °C
Клас защита	NEMA 6
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III