

Редуциране на хода VAVA-F12-H-H6

Номер на част: 8107369

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструктивна структура	Ограничител на хода на отваряне с демпфериране
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за използване	Когато се използва с наклонен вентил VZXA, одобрението SIL се анулира за целия продукт.
Клас защита	IP6X
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	249 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	EPDM
Материал на гайките	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема
Материал демпфер	Високолегирана стомана
Материал свързка	високолегирана стомана, неръждаема