


Ротационно задвижване KDFP-DFPD

Номер на част: 8108611

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструктивна структура	Зъбна рейка/пиньон
Начин на функциониране	двойнодействащ с едностранно действие
Монтажен размер серво задвижване	10 20 40 80 120 160 240 300 480 700 900 1200 2300
Схема на отворите на фланеца	F03 F04 F05 F07 F10 F12 F14 F16
Ъгъл на завъртане	90 градус
Температура на околната среда	-50 °C...150 °C
Работно налягане	0.2 MPa...0.8 MPa 2 бар...8 бар 29 psi...116 psi
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Тегло на продукта	1 kg...100 kg
Указание за материала	Съответствие с RoHS