

Бобина
VACC-S18-120-K4-7-EX4ME
Номер на част: 8109390

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на задействане	електрическо
Монтажно положение	произволно
Индикация за положение на превключване	не
Продължителност на включване	100%
Клас на изолация	H
Характеристики на бобината	48 V DC: 12,0 W
Допустими колебания на напрежението	-15 %/+10 %
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите за взривозащита EX на Обединеното кралство (UK-X) съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS (UK-R)
Сертификат за взривозащита извън ЕС	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 1 (IEC-EX) Зона 1 (UKEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 21 (IEC-EX) Зона 21 (UKEX) Зона 22 (ATEX)
Орган, издаващ сертификати	TÜV 21 UKEX 7017 X
Категория ATEX, газ	II 2G
Категория ATEX, прах	II 2D
Начин на взривозащита, газ	Ex eb mb IIC T* Gb
Начин на взривозащита, прах	Ex tb IIIC T*°C Db
Ex-температура на околната среда	T4/T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP66
Тегло на продукта	580 g
Електрическо присъединяване	Клемна кутия, входна резба кабел M20x1,5
Указание за материала	Съответствие с RoHS