



Вертикална затваряща плоча VMPA14-HS

Номер на част: 8110429

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажна ширина	10 mm
Монтажно положение	произволно
Пневматична вертикална линия	Спиране за 1
Работно налягане	3 бар...8 бар
Стандартен номинален дебит пълнене с въздух	103 l/min
Стандартен номинален дебит обезвъздушаване	213 l/min
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	240 g
Вид закрепване вертикална линия	върху основа върху основа
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав Подсилен с POLYAMID